

Opritoare cu indexare • fără guler hexagonal  
22120.0068



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

- Corp**
- Oțel automat, brunat
- Bolț blocare**
- Oțel, călit

Asamblare

Sunt disponibile scule de montaj adecvate.

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil  
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen



Informații comandă


| Dimensiuni                            |                |                |                        |                |                | Forța arcului <sup>1)</sup> |                     |  |  | Ref. Nr.   |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                        | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| -0,02                                 |                |                |                        |                |                |                             |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |
| -0,05                                 |                |                |                        |                |                |                             |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |
| [mm]                                  |                |                |                        |                |                | [N]                         |                     | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| fără buton – figura 2, Oțel de tăiere |                |                |                        |                |                |                             |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 8                                     | M16 x 1,5      | M8             | 8                      | 34             | 12             | 11,5                        | 28                  | 250                                                                                   | 46                                                                                    | 22120.0068 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Accesorii

|                                                                                   | Dimensiuni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Mărime cheie<br>[mm] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel                                            |                                      |                      |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                            | 24                   | 15,0                                                                                       | 22120.0118 |
| sculă de montaj, Oțel                                                             |                                      |                      |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                            | –                    | 25,0                                                                                       | 22120.0958 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.