

Opritoare cu indexare • fără guler hexagonal
22120.0468



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

- Corp**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Bolț blocare**
- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Asamblare

Sunt disponibile scule de montaj adecvate.

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen



Informații comandă


Dimensiuni						Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02			min.			~	~			
-0,05										
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil										
8	M16 x 1,5	M8	8	34	12	11,5	28	250	46	22120.0468

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
sculă de montaj, Oțel				
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.