

## Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal, oțel inoxidabil A4

### 22120.1046



#### Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.  
Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

#### Material

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4401

##### Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4401 acoperire cu nichel

##### Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

##### Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil 1.4401

#### Mai multe informații

#### Note

Buton nedemontabil  
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

#### Desen




Figura 1

Figura 2

Informații comandă

| Dimensiuni                           |                |                        |                |                |                |                | Forța arcului <sup>1)</sup> |                     |  |  | Ref. Nr. |            |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                       | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max.                                                                                |          |            |
| -0,02                                |                |                        |                |                |                |                |                             |                     |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| -0,05                                |                |                        |                |                |                |                |                             |                     |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| [mm]                                 |                |                        |                |                |                |                | [N]                         |                     | [°C]                                                                                |                                                                                     | [g]      |            |
| cu buton din termoplastic – figura 1 |                |                        |                |                |                |                |                             |                     |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| 6                                    | M12 x 1,5      | 6                      | 23             | 48             | 22             | 6              | 4,5                         | 16                  | -30                                                                                 | 80                                                                                  | 30       | 22120.1046 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

Accesorii

|                                                          | Dimensiuni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Mărime cheie<br>[mm] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil 1.4401 |                                      |                      |         |            |
|                                                          | M12 x 1,5                            | 18                   | 7,6     | 22120.1516 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict