

Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal și blocator, oțel inoxidabil A4

22120.1165



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4401

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4401 acoperire cu nichel

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Piuliță de fixare


- Oțel inoxidabil 1.4401

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
-0,02												
-0,05												
[mm]							[N]		[°C]		[g]	
cu buton din termoplastic – figura 1												
5	M10 x 1	8	19	48	22	6	4	20	-30	80	18	22120.1165

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict