

Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal și blocator, oțel inoxidabil A4
22120.1168



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

Material


- Corp**
- Oțel inoxidabil 1.4401
- Bolț blocare**
- Oțel inoxidabil 1.4401 acoperire cu nichel
- Mâner**
- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat
- Piuliță de fixare**
- Oțel inoxidabil 1.4401

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾		min. max.	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,02 -0,05			[mm]				[N]		[°C]		
cu buton din termoplastic – figura 1											
8	M16 x 1,5	8	28	58	26	8	7	26	-30 80	67	22120.1168

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil 1.4401				
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict