

Opritoare cu indexare • cu siguranță la deblocare

22122.0115



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

- Termoplastic POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Acționați butonul roșu și țineți-l în poziția apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

Mai multe informații



Note

Buton nedemontabil
Contrapuiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen



piulita
22120.0116 - .0118 (Oțel)
22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

Dimensiuni							SW	Forța arcului ¹⁾					Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
-0,02 -0,04							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Oțel inoxidabil													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Oțel inoxidabil				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.