

## Șuruburi de indexare de precizie • cu suport cilindric

22130.0020



### Descrierea produsului

Șuruburile indexoare de precizie împreună cu bușele, sunt o combinație perfectă pentru o poziționare și o fixare rapidă.

Toleranțele precise, ale indexoarelor și bușelor, garantează o repetabilitate ridicată ale acestor două elemente.

### Material

#### Bolțuri

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

#### Bucșă

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

#### Corp

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

#### Buton sferic

- Termoplastic, negru-gri

### Asamblare

Pentru a obține o poziționare precisă, butonul și indexorul trebuie lipite după asamblare.

Instrucțiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate în format PDF din meniul "Documente"

### Operații

Când se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras și rotit cu 90°.

### Mai multe informații

### Note

Bușele trebuie comandate separat.

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3

## Informații comandă


| Dimensiuni               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Forța arcului <sup>1)</sup> |                |  | Ref. Nr.   |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | F <sub>1</sub>              | F <sub>2</sub> |                                                                                     |            |
| -0,005                   |                | n6             |                |                | min.           |                |                |                |                | ~                           | ~              |                                                                                     |            |
| -0,01                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                             |                |                                                                                     |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                         |                | [g]                                                                                 |            |
| fără blocator – figura 1 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                             |                |                                                                                     |            |
| 20                       | 33             | 30             | 40             | M10            | 10             | 3              | 50             | 13             | 41,5           | 36                          | 63             | 350                                                                                 | 22130.0020 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Accesorii

|                                                                                   | d <sub>1</sub><br>+0,005 | d <sub>2</sub> | Dimensiuni           |                        |                |  | Ref. Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                          |                | d <sub>3</sub><br>n6 | l <sub>1</sub><br>min. | l <sub>2</sub> |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                          |                | [mm]                 |                        |                |                                                                                     |            |
| Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3             |                          |                |                      |                        |                |                                                                                     |            |
|  | 20                       | 33             | 30                   | 16                     | 13,0           | 51                                                                                  | 22130.0094 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.