

Șuruburi de indexare de precizie • cu suport cilindric

22130.0025



Descrierea produsului

Șuruburile indexoare de precizie împreună cu bușele, sunt o combinație perfectă pentru o poziționare și o fixare rapidă.

Toleranțele precise, ale indexoarelor și bușelor, garantează o repetabilitate ridicată ale acestor două elemente.

Material

Bolțuri

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

Bucșă

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

Corp

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

Buton sferic

- Termoplastic, negru-gri

Asamblare

Pentru a obține o poziționare precisă, butonul și indexorul trebuie lipite după asamblare.

Instrucțiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate în format PDF din meniul "Documente"

Operații

Când se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras și rotit cu 90°.

Mai multe informații

Note

Bușele trebuie comandate separat.

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Informații comandă


Dimensiuni										Forța arcului ¹⁾			Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂		
-0,005		n6			min.					~	~		
[mm]										[N]		[g]	
fără blocator – figura 1													
25	42	38	50	M10	10	3	60	13	51	20	73	649	22130.0025

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni							Ref. Nr.
	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂			
	+0,005		n6	min.				
[mm]						[g]		
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3								
	25	42	38	19	16,0	99	22130.0096	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilitații
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.