

Opritoare laterale cu arc

22140.0012



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare




Atenție la dimensiunea de montaj l_3 .

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen





Informații comandă

Dimensiuni						Poziție orificiu H8 [mm]	Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		min. max. [°C]		[g]	Ref. Nr.
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
[mm]													
bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1													
12	5	35	4,8	9	5	12	1,6	6,5	13	-30	50	28	22140.0012

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.