

Opritoare laterale cu arc

22140.0412



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- Plastic (PU)

Asamblare




Atenție la dimensiunea de montaj l_3 .

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen





Informații comandă

Dimensiuni						Poziție orificiu H8	Cursă s	Forța arcului ¹⁾			Ref. Nr.		
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	min.		max.	
[mm]								[N]		[°C]		[g]	
bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la un capăt – figura 2													
12	6,5	35	8	9	5,5	12	1,5	80	260	-40	80	14	22140.0412

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.