

Opritoare laterale cu arc
22140.0618



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

- Bilă**
- Oțel pentru rulmenți, călit
- Corp**
- Oțel automat, brunat
- Arc**
- Plastic (PU)

Asamblare


Atenție la dimensiunea de montaj l_3 .

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen





Informații comandă

Dimensiuni						Pozitie orificiu H8	Cursă s	Forța arcului ¹⁾			Ref. Nr.		
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁	F ₂	min.		max.	
+0,1								~	~				
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]		
bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3													
18	6,5	40	8	12	17	18	1,8	120	330	-40	80	29	22140.0618

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.