

Opritoare laterale cu arc

22140.0622



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- Plastic (PU)

Asamblare




Atenție la dimensiunea de montaj l_3 .

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen





Informații comandă

Dimensiuni						Poziție orificiu H8	Cursă s	Forța arcului ¹⁾		min. max.	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁	F ₂			
+0,1						[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]		
bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3												
22	8	45	9	15	21	22	2,5	130	540	-40 80	43	22140.0622

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.