

## Opritoare laterale • netede, fără garnitură, cu filet interior

### 22150.1022



#### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

#### Material

##### Corp

- Aluminiu Al

##### Șaibă filetată

- Oțel, brunat

##### Arc

- Oțel, zincat prin galvanizare

#### Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = distanța la centru,

$y$  = înălțime piesa de lucru,

$w$  = lungime piesa de lucru,

$x$  = cursa,

$z$  = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii  $x$  pentru piesa de lucru:

$$x = d_2/2 - s$$

Montaj prin presare.

#### Caracteristici

Forța arcului mărită = arc din oțel, galvanizat

#### Mai multe informații


#### Note

Pot fi înșurubate în plăci cu găuri filetate

#### Produse asociate

- Excentric, pentru opritoare laterale, netede

#### Desen



#### Informații comandă

| Dimensiuni           |       | Forța arcului<br>$F_{\max.}^{1)}$<br>[N] | $d_3$ | Dimensiuni  |       |       |       | Cursă<br>$s$<br>[mm] | Poziție<br>orificiu<br>D<br>H8<br>[mm] | Temperatura<br>max.<br>[°C] | Greutate<br>[g] | Ref. Nr.   |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| $d_1$                | $d_2$ |                                          |       | $l_1$<br>-1 | $l_2$ | $l_3$ | $l_4$ |                      |                                        |                             |                 |            |
| [mm]                 | [mm]  |                                          |       |             | [mm]  |       |       |                      |                                        |                             |                 |            |
| Forța arcului mărită |       |                                          |       |             |       |       |       |                      |                                        |                             |                 |            |
| 10                   | M4    | 100                                      | 6,3   | 11          | 2,5   | 4,5   | 1,2   | 1,6                  | 10                                     | 250                         | 2,3             | 22150.1022 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Accesorii

|                                                                                   | Dimensiuni<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sculă de montaj                                                                   |                                      |                                                                                            |            |
|  | 10                                   | 49                                                                                         | 22150.0831 |

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.