

Plăcuțe de presiune • DIN 6311 și modelul inferior 22560.0432



Descrierea produsului

Se poate combina cu șurub DIN 6332 cu locaș model EH 22540.

Material

- Oțel, călit, brunat, inel blocator este încrustat

Asamblare



Știftul trebuie ținut cu partea deschisă în jos pentru a se potrivi cu blocatorul cu arc. Șurubul se înclină cât de mult posibil în direcția părții deschise a inelului și se împinge înăuntru.

Mai multe informații

Produse asociate

- Știft filetat, DIN 6332, cu tijă


Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂ H12	Dimensiuni				Pentru șuruburi autofiletante cu punct de tracțiune DIN 6332 [mm]	α min.		Ref. Nr.
		d ₄	h ₁	h ₂	t ₁				
		[mm]							
model de înălțime mică, cu zonă de presiune mărită și blocator de arc – figura 2, Oțel									
32	8,1	18	10	6	6	M10/M12	3°	43	22560.0432

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.