

Picioare de susținere
22593.2555



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.
Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

- Piuliță**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Piuliță de fixare**
- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032




- Tampon**
- Oțel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibrație

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁		Ref. Nr.
		l ₁ [mm]	h ₁	h ₂	[mm]	[g]	
cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil							
60	M12	32	2,5	12	17	92	22593.2555

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.