

Opritoare oscilante
22730.0319



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Material

- Bilă**
- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios
- Corp**
- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4

Informații comandă

Dimensiuni						SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	Diametrul bilei					
			[mm]			[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic										
20	M10	10,5	18	10	16	17	25	46	40	22730.0319

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.