

Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
22860.0150



Descrierea produsului

Ochii de vizitare pot fi utilizați pentru controlul nivelului în rezervoare fără suprapresiune.


Material

- Inel etanșare**
- Rezistent la ulei și benzină
- Reflector**
- Material plastic, alb
- Piuliță inelară**
- Aluminiu Al
- Indicator de nivel**
- Plexiglas PMMA, transparent

Asamblare

Poate fi montat fără filet în gaură H11.
Etanșare prin simpla strângere a piuliței de pe inel.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni								Poziție orificiu			Ref. Nr.	
Mărimea (verificare vizuală) d ₁	d ₂	d ₃	x ~	l ₁	b min.	h	e	D H11	min.	max.		
[mm]								[mm]	[°C]			[g]
cu marcaj pentru nivelul de ulei												
50	64	3	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85	22860.0150

Accesorii

	Dimensiuni				Ref. Nr.
	Mărimea (verificare vizuală) d ₁	d h9	e		
	[mm]				
sculă de montaj					
	50	2,8	58,5	49	22860.0850

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.