

Pini de poziționare 23111.0018



Descrierea produsului

Știftul de poziționare și fixare permite o fixare rapidă, ajustare, schimbare și asigurare a piesei, plăciilor, dispozitivelor de fixare, etc.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Operații

Prin strângerea șuruburilor de fixare, pinul este fixat și centrat în bușa de centrare cu ajutorul a patru bile. Șurubul de fixare poate fi acționat manual cu ajutorul manetei detașabile (cod 23111.0900/.0902) sau cu o cheie hexagonală.

Mai multe informații


Accesorii

Sunt disponibile și bușele potrivite.

Produse asociate

- Manipulatoare manuale, pentru poziționarea pinilor de fixare
- Bușe, pentru poziționarea pinilor de fixare
- Bușe de poziționare, pentru poziționarea pinilor, pentru fixare prin presare
- Bușe de poziționare, pentru poziționarea pinilor, pentru fixare prin înșurubare


Desen





Informații comandă

Dimensiuni									Pentru plăci de bază ±0,05	SW ₁	SW ₂	Forța de susținere		Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s							
-0,02 -0,05	+0,6				±1		max.							
[mm]									[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Oțel tratat termic														
16	30	18,7	32	M4	13,6	10	9	25	30	6	5	125		23111.0018

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.