

Bride de fixare pe masa utilajului • cu pârghie cotită
23210.0341



Descrierea produsului

Elementul de prindere cu acțiune rapidă împinge simultan pisele de lucru înspre opritoare fixe și spre plăcile de susținere. Tipul îngust al construcției permite prelucrarea integrală a feței. Împreună cu opritoare cilindrice EH 23280, se poate renunța la sistemele de fixare speciale.

Material



- Oțel, călit, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Limitatoare, cilindric


Desen



Informații comandă

Mărimea nominală canal						Dimensiuni									Forța strângere orizontală max. [kN]		Ref. Nr.
	d ₁	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	s				
	[mm]	[mm]															
cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta																	
14	M12	13,6	48	12,5	38	40	16	62	19,1	190	72	40	4	7	858	23210.0341	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.