


Opritor prin împingere • cu știft, protejat împotriva rotirii

23230.0552



Descrierea produsului

Opritorul prin împingere este potrivit pentru poziționarea ușoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare.

La varianta cu știft filetat se pot monta știfturi cu forme speciale.

Material

Boțuri

- Oțel, călit, brunat

Corp

- Oțel, zincat prin galvanizare

Știft filetat

- Oțel, brunat cu boț din alamă

Piesa de fixare

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Mâner

- Oțel, brunat

Piuliță de fixare

- Oțel, brunat

Desen




Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Informații comandă

Dimensiuni														Cursă s	SW		Forța arcului ¹⁾		max.	[g]	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	r	b		k	SW ₁	SW ₂	F ₁				F ₂
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]		
cu știft, rotunjit – figura 3																						
M16 x 1,5	12	21	M5	5,3	56	27	34	18	15,5	47	8	6	14	35	8	10	24	25	71	100	155	23230.0552

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.