Pârghii excentrice rapide • cu șurub

23390.0030

Descrierea produsului

Pentru strângerea și desfacerea rapidă a pieselor.
La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziția mânerului se poate schimba.

Material

Saibă
- Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă

Maneta
- Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Elemente interne
- Oțel, zincat prin galvanizare

Șurub
- Oțel, zincat prin galvanizare

Piuliță fixare
- Oțel, zincat prin galvanizare

Desen



Figura 1



Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni							Cursă			Ref. Nr.
l	d_2	h_1 max. în poziția de fixare	d_3	d_5	h_2 max.	b	s poziția mânerului la 90°	max.		
		[mm]					[mm]	[°C]	[g]	
cu șurub – figura 1, Oțel										
63	**M5**	16	16	18,5	16,4	16	0,75	80	62	23390.0030

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC
Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substațe din Declarația 65
Nu conține substanțe din Declarația 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu conține Minerale de conflict
Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.