

Elemente de fixare cu excentric

23410.0151



Descrierea produsului

Clemele cu excentric permit strângerea și eliberarea rapidă și sigură, cu un domeniu de reglare relativ mare și o forță de tensionare ridicată. Șaiba cu excentric permite un efect de prindere radială fără trepte în orice poziție de strângere. În plus, clema cu excentric este auto-blocantă. Clema poate fi folosită ca o oprire fără trepte, prin scoaterea șaibei de împingere.

Material

Măner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4021, tratat termic, nichelat

Maner sferic

- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Asamblare

Strângeți șurubul M 10 (SW 6). Asigurați o forță de strângere de max. 40 Nm.

Operații

Șurubul și șaiba sunt reglabile. După ce a fost înșurubată, maneta de fixare poate fi ușor rotită în poziția dorită. Pentru Ref. Nr. 23410.0050 / .0051, treptele ajută la poziționarea pârghiei de prindere în poziția preferată.

Mai multe informații

Note

Varianța cu filet stânga disponibilă la cerere.

Desen




Figura 1







Figura 2



Informații comandă

	Ref. Nr.
cu șurub de prindere – figura 2, Oțel inoxidabil	23410.0151

159

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.