

Mânere rotative • tip fluture, unisens
24101.0262



Descrierea produsului

Se pot folosi pentru închiderea și fixarea ușilor, sertarelor precum la transport etc.
Poziție de indexare 4 x 90°.

Material


Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

- Oțel
- plastic


Desen



Informații comandă

Dimensiuni								Sarcină max.		Ref. Nr.
d ₁	l ₁	b ₁	d ₂	h ₁ ~	h ₂ ~	h ₃ min.	l ₂	F max.		
[mm]								[N]		
cu filet exterior – figura 3, negru										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0262

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.