

Mânere tip U
24300.0540



Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.

Aceste mâner U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.

Material


Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Asamblare

Montajul din spate.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni									Ref. Nr.
b	l_1 $\pm 0,25$	l_2	a	d	h	r	t		
[mm]								[g]	
oțel inoxidabil, sablat mat, Oțel inoxidabil									
20	200	213	13	M6	51	13	10	440	24300.0540

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.