

Mânere tip U
24300.0680



Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.
Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.


Material

- Mâner**
- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Asamblare

Montajul din spate.


Desen



Informații comandă

b	l ₁ ±0,25	l ₂	Dimensiuni						Ref. Nr.
			a	d	h	r	t		
			[mm]						
oțel inoxidabil, sablat mat, Oțel inoxidabil									
26	300	317	17	M8	57	19	12	986	24300.0680

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.