

Mânere tubulare
24321.0015



Descrierea produsului

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor. Aceste mâner tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcția lor ergonomică, robustă și formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).

Material

- Mâner**
- Aluminiu, anodizat

Handle shank

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Capac

- Plastic, gri deschis

Asamblare


Montajul din spate.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni												Ref. Nr.	
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂			
[mm]													[g]
argintiu													
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0015	

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.