

## Mânere tubulare

### 24321.0055



#### Descrierea produsului

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor. Aceste mâner tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcția lor ergonomică, robustă și formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).

#### Material

##### Mâner

- Aluminiu, anodizat

##### Handle shank

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

##### Capac

- Plastic, gri deschis

#### Asamblare


Montajul din spate.

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.

#### Desen



#### Informații comandă

| Dimensiuni     |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |  | Ref. Nr.   |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub><br>min. | l <sub>2</sub> | [g]                                                                                   |            |
| [mm]           |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |                                                                                       |            |
| argintiu       |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |                                                                                       |            |
| 28             | 400                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 414            | 536                                                                                   | 24321.0055 |

#### Reclamație

##### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

##### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

##### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.