

Manivele • DIN 468 pârghie în formă de S și capăt pătrat DIN 79
24330.0230



Descrierea produsului

Manivele din fontă polizată și sablată. Butuc prelucrat.

Material


Mănerul mașinii

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

- Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru

Desen



Informații comandă

Dimensiuni								d ₃		Ref. Nr.
l	s	e	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	Manetă mașină Ø		
	H11	min.	[mm]					[mm]	[g]	
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D										
100	12	16,1	12,6	28	28	48	126	20	310	24330.0230

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.