

Manivele • DIN 468 pârghie în formă de S și capăt pătrat DIN 79
24330.0310



Descrierea produsului

Manivele din fontă polizată și sablată. Butuc prelucrat.

Material


Mănerul mașinii

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

- Fontă (GTW), acoperit cu plastic, negru

Desen



Informații comandă

l	s H11	e min.	Dimensiuni					d ₃ Manetă mașină Ø		Ref. Nr. ¹⁾
			d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃			
			[mm]			~				
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F										
63	10	13,1	10,5	20	20	32	92	16	136	24330.0310

¹⁾ Măner realizat din fontă (GTW)

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.