

Manivele
24330.0412



Descrierea produsului

Material


- Corp mâner**
- Aluminiu, plastificat, negru, mat
- Mâner cilindric**
- Termoplastic PF 31, negru

Mai multe informații

Referințe

Alternativă la maneta DIN 469.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni									d ₄			Ref. Nr.
l	s	e	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	Mâner cilindric Ø	max.		
	H11	min.	max.						EH 24530.			
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
Aluminiu Al												
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	161	24330.0412

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.