

Manivele
24330.0424



Descrierea produsului


Material

- Corp mâner**
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru, mat structurat
- Mâner cilindric**
- Termoplastic PF 31, negru

Mai multe informații

Referințe
Alternativă la maneta DIN 469.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni										d ₄ Mâner cilindric Ø EH 24530. [mm]	 max. [°C]	 [g]	Ref. Nr.
l	s H11	e min.	d ₁ max. [mm]	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃					
Zinc turnat													
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14		21	80	166	24330.0424

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.