

Manivele • cu mâner pliabil
24331.0110



Descrierea produsului

Material

Element ax

- Oțel, brunat

Mâner

- Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

- Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat


Acoperire

- Plastic, gri deschis

Operații

În poziția de operare, mânerul este blocat.
Pentru a muta mânerul în poziția de repaus,
acesta trebuie scos axial și întors.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni											Ref. Nr.
l	d ₁ H7	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~ [mm]	h ₃	h ₄	h ₅	d ₄ Mâner cilindric Ø		
cu gaură netedă – figura 1, negru											
100	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	172	24331.0110

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.