

Manivele • cu mâner pliabil, oțel inoxidabil
24331.0705



Descrierea produsului


Material

- Element ax**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Mâner**
- Termoplastic, negru, mat
- Corp mâner**
- Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
- Acoperire**
- Plastic, gri deschis

Operații

În poziția de operare, mânerul este blocat.
Pentru a muta mânerul în poziția de repaus,
acesta trebuie scos axial și întors.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni											Ref. Nr.
l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	d ₄ Măner cilindric Ø		
[mm]											
cu profil pătat – figura 2, negru											
80	10	23	30	19,5	4	25,5	4,3	43	16	117	24331.0705

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.