

Mâner tip schimbător de viteză
24350.0122



Descrierea produsului

Material

- Mâner**
- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat
- Maner sferic**
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319
- Mâner cilindric**
- Termoplastic PF 31, negru

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃			
[mm]								
cu mâner cilindric – figura 2, Oțel								
8	80	M6	18	9	40	110	33	24350.0122

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.