

Manetă de fixare ajustabilă • cu filet interior

24400.0413



Descrierea produsului

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicații unde poziția manetei trebuie să fie într-o poziție specifică.

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Partea filetată

- Oțel, brunat, calitatea 5

Elemente interne

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Operații


Prin ridicarea pârgșiei dantura se decuplează. Pârșhia poate fi poziționată la nivelul șirurilor de dinți. La eliberarea pârgșiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni										Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t ≥	[g]	
[mm]										
argintiu										
22	M8	16	36	8	3,5	52	74	14	112	24400.0413

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.