

Manetă de fixare ajustabilă

24440.0230



Descrierea produsului

Material

Maneta

- Oțel, brunat

Elemente interne

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Șurub

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Maner sferic

- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Operații

Prin ridicarea pârgheiei dantura se decuplează. Pârgheia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârgheiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Desen





Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni										Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l	
[mm]										[g]
cu șurub – figura 2, Oțel										
24	M10	50	16	10	25	40	4,5	2,5	96	24440.0230

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.