

Manetă de fixare ajustabilă
24440.0708



Descrierea produsului

Material

- Maneta**
- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- Șurub**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Maner sferic**
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Operații

Prin ridicarea pârgheiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârgheiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Desen





Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni											Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]											
cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil											
21	M8	32	13,5	8	20	33,5	4	1	70	105	24440.0708

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.