

Manetă de fixare ajustabilă
24440.0750



Descrierea produsului

Material

- Maneta**
- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- Șurub**
- Oțel inoxidabil 1.4305
- Maner sferic**
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Operații


Prin ridicarea pârgheii dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârgheii, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni											Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]										[g]	
cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil											
28	M12	63	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	312	24440.0750

Reclamație

- Conform RoHS**
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.
- Nu conțin materiale SVHC**
Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
- Nu conține substanțe din Declarația 65**
Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- Nu conține Minerale de conflict**
Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.