

Mânere de fixare ajustabile drepte • cu șurub
24441.0570



Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârgheii.
Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restricționate sau gabarit limitat..

Material

- Maneta**
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

- Elemente interne**
- Oțel, brunat



- Șurub**
- Oțel, brunat

- Acoperire**
- Plastic, negru

Operații

Prin ridicarea pârgheii dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârgheii, dantura se cuplează automat.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni											Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	max.		
[mm]									[°C]			[g]
negru												
40	M16	80	23	42	4	4	56	145	-30	80	523	24441.0570

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.