

Piulițe molețate • DIN 6303
24480.0110



Descrierea produsului

Material

- Oțel automat, brunat

Asamblare

La forma B trebuie ca gaura după găurire să fie în câmpul de toleranță H7.

Mai multe informații

Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	Dimensiuni					Știft cilindric corespunzător DIN 7	 [g]	Ref. Nr.
				d ₅ Pre găurit [mm]	e	h	k	t			
				cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere							
M10	36	28	30	2,9	4	20	14	8	3,0 m6 x 28	86	24480.0110

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.