

Butoane sferice • DIN 319
24560.0020



Descrierea produsului

Butoanele sferice DIN 319 sunt fără îmbinări și șlefuite.

Material

Bucșă

- Oțel, zincat prin galvanizare

Bilă

- DIN 7708 - termoplastice (PF 31), negru
similar RAL 9005

Asamblare

Instrucțiuni de asamblare forma M: Montat prin lovirea ușoară cu un ciocan, rămâne în poziția respectivă fără a fi blocat. Pentru contra piesă este suficient alezaj h9.

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni					 max.	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄ ~ [mm]	h ~	t ₁ min.	[°C]		
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru							
20	M5	12	18	9	110	5,2	24560.0020

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.