

Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos
24660.0850



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Material

- Mâner**
- Metal neferos Al, polizat

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni					Ref. Nr.
		d ₄	h ₂	t ₁ min.			
		[mm]					
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, polizat							
50	18	M10	32	18	63	24660.0850	

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.