

Mâner de tracțiune
24710.0403



Descrierea produsului

Mânerele de tracțiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forței de acționare . Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / șuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care permite înșurubarea cu o forță limitată. Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forță. Aceste mânere combină funcționalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă și ergonomică a mânerelor palmiforme / șuruburilor cu mâner palmiform.

Material

Capac
• Termoplastice PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu
• Oțel, călit

Mâner
• Aluminiu anodizat, negru

Element intern
• Oțel, brunat

Șurub
• Oțel, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Mânere de tracțiune cu trei colțuri

Desen




Figura 1






Figura 2



Informații comandă

Dimensiuni							 max. [°C]	Moment strângere +/- 10% max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂				
[mm]										
cu șurub – figura 2										
42	M8	32	13,5	27	43,5	11,5	100	2	158	24710.0403

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.