


Arbore-pinion conic • fără piuliță de blocare

25050.0011



Descrierea produsului

Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de mașini, cum ar fi roți dințate pentru lant, roți dințate, roți de curea, came, manete, etc. poate fi montat cu ușurință și eficient.

Este un butuc de arbore conic autocentrat și nerotitor într-un design cu protecție anticorozivă cu piuliță hexagonală.

Acuratețea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.

Material

Element extern

- Oțel, zincat prin galvanizare

Element intern

- Oțel, nichelat

Piuliță


- Oțel, nichelat

Mai multe informații

Referințe

Instrucțiunile de montaj, certificatele și datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni				SW	Momentul de strângere a piuliței T_A max.	Momentul transmisibil M max.	Momentul de tracțiune transferabil F_a max.	Presiunea de suprafață pe ax p_w max.	Presiunea de suprafață pe butuc p_N max.	Gaură butuc D_1 H9	Diametru ax D_2 h9		Ref. Nr.
d_1	d_2	l_1	l_2		[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
11	22	24	19	22	43,8	59,9	10,9	225	117	22	11	51	25050.0011

Accesorii

	SW [mm]		Ref. Nr.
cheie specială tip furcă			
	22	195	25050.0822

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.