

Cuplaje rapide • cu compensare a deviației radiale  
25100.0060



Descrierea produsului

Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicații multiple, de exemplu ca și element de legătură între tija pistonului și o unitate de mișcare liniară.

Material

Falcă

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliță de fixare

- Oțel, negru (ISO 4035/8675)

Asamblare


Asamblarea și dezasamblarea acestui simplu și solid cuplaj, format din două părți, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală. Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici montându-se ușor cu ajutorul filetului.

Mai multe informații

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.



Desen



Informații comandă

| Dimensiuni                      |                |                |                     |                        |                        |                | SW              |                 | Compensare<br>deplasare radială<br>x<br>max. | Sarcină max. de<br>rupere și compresiune<br>max. |  | Ref. Nr.   |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>4</sub><br>min. | l <sub>5</sub> | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> |                                              |                                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                            |                |                |                     |                        |                        |                | [mm]            |                 | [mm]                                         | [kN]                                             | [g]                                                                                   |            |
| cu piuliță strângere – figura 2 |                |                |                     |                        |                        |                |                 |                 |                                              |                                                  |                                                                                       |            |
| M10                             | 30             | 19             | 56,2                | 15                     | 16                     | 29             | 27              | 17              | 0,7                                          | 6,5                                              | 159                                                                                   | 25100.0060 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.