

Cuplaje rapide • cu compensare a deviației radiale și flanșă înfiletabilă

25100.0236



Descrierea produsului

Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicații ce necesită spații foarte reduse. De exemplu ca și element de legătură între tija pistonului și o unitate de mișcare liniară.

Material

Flansă

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Piuliță de fixare

- Oțel, negru (ISO 4035/8675)

Asamblare

Asamblarea și dezasamblarea acestui simplu și solid cuplaj, format din două părți, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală. Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici montându-se ușor cu ajutorul filetului.

Mai multe informații

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.

Desen





Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni												SW	Compensare deplasare radială x max.	Sarcină max. de rupere și compresiune max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
[mm]																
cu șurub de strângere – figura 1																
M16 x 1,5	65	9	15	64	25	30	5	23	12,5	22,5	8,5	24	1	18	454	25100.0236

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.