

Cuplaje rapide • cu compensare a deviației unghiulare și radiale  
25100.0416



Descrierea produsului

Cuplaj rapid ajustabil cu joc axial, incluzând și compensare unghiulară și radială a deplasării. Adecvat pentru multiple aplicații, de exemplu pentru mișcări liniare nealiniate. Formă solidă și compactă, fără elemente detașabile.

Material

**Falcă**  
• Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

**Asezare**  
• Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

**Element de cuplare**  
• Oțel tratat termic, nitrurat, negru

**Piuliță**  
• Oțel tratat termic, fosfatat

**Piuliță de fixare**  
• Oțel, negru (ISO 4035/8675)

**Arc**  
• Oțel inoxidabil

Asamblare


Asamblarea și demontarea se face prin intermediul canalului T; nu este necesară reajustare manuală. Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici montându-se ușor cu ajutorul filetului.

Mai multe informații

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.


Desen



Informații comandă

| Dimensiuni     |                |                |                     |                |                |                        |                |                | SW              |                 |                 |                 | Compensare<br>deplasare<br>radială<br>x<br>max.<br>[mm] | Sarcină max.<br>de rupere și<br>compresiune<br>max.<br>[kN] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub><br>min. | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> | SW <sub>4</sub> |                                                         |                                                             |                                                                                              |            |
| [mm]           |                |                |                     |                |                |                        |                |                | [mm]            |                 |                 |                 |                                                         |                                                             |                                                                                              |            |
| M16            | 60             | 32             | 121                 | 34             | 26             | 34                     | 62             | 45             | 55              | 46              | 27              | 18              | 1                                                       | 18                                                          | 1119                                                                                         | 25100.0416 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.