

Cuplaje rapide • cu compensare a deviației unghiulare și radiale
25100.0432



Descrierea produsului

Cuplaj rapid ajustabil cu joc axial, incluzând și compensare unghiulară și radială a deplasării. Adecvat pentru multiple aplicații, de exemplu pentru mișcări liniare nealiniat. Formă solidă și compactă, fără elemente detașabile.

Material

Falcă
• Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Asezare
• Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Element de cuplare
• Oțel tratat termic, nitrurat, negru

Piuliță
• Oțel tratat termic, fosfatat

Piuliță de fixare
• Oțel, negru (ISO 4035/8675)

Arc
• Oțel inoxidabil

Asamblare


Asamblarea și demontarea se face prin intermediul canalului T; nu este necesară reajustare manuală. Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici montându-se ușor cu ajutorul filetului.

Mai multe informații

Note

Cuplajul nu transmite nici un cuplu.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni										SW				Compensare deplasare radială x max. [mm]	Sarcină max. de rupere și compresiune max. [kN]	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min.	l ₅	l ₆		SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄				
[mm]										[mm]				0,7	10	401	25100.0432
M12 x 1,25	44	21	85	26	16	24	43	34,5		41	36	18	12				

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.