

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH
2B020.0252



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare.
Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

- Bolțuri**
- Oțel automat, călit, brunat
- Corp**
- Oțel automat, brunat
- Arc**
- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.
• Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile
următoare celor cu informații despre produs.
Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă
(pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile
cu date tehnice).

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

Desen




Informații comandă

Dimensiuni						Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 min. max.		Ref. Nr.	
d ₁	Filet	d ₂	l	F ₁	F ₂							
[inch]		[inch]		~	~		[°F]	[oz]				
oțel automat, forța arcului standard, Cu blocator de filet												
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	0,31	1 1/16	0,215	2	8,5	-22	194	0,885	2B020.0252

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.