

Șuruburi de presiune • cu bilă și fantă - INCH
2B050.0376



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare.
Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material


- Corp**
- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)
- Bilă**
- Oțel inoxidabil, călit
- Arc**
- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc mică



Forța arc standard



Forța arc mare

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile
următoare celor cu informații despre produs.
Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă
(pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile
cu date tehnice).
Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date
Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bilă și fantă

Desen



Informații comandă

Dimensiuni						Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 min. max.		 [oz]	Ref. Nr.
d ₁		Filet	d ₂	l	F ₁ ~		F ₂ ~					
	[inch]			[inch]			[lb]		[°F]			
oțel inoxidabil, forța arcului mărită, Cu blocator de filet												
5/16-18	5/16	0,313	2A-UNC	5/32	37/64	0,04	6	11,1	-22	194	0,115	2B050.0376

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.